

**Oculus Easyfield®**

<b>Gerät</b>	<b>Name/ Hersteller</b>	<b>Oculus Optikgeräte GmbH</b>
Typ	Easyfield® C/S	
<b>Umfeld</b>	Abstand/ Form	30 cm / Halbkugel mit sphärischer Linse von +3,0 Dioptrien
	Farbe/ Leuchtdichte	Weiß / 10 cd/m <sup>2</sup>
<b>Stimulus</b>	System/ Maskierung	Leuchtdioden / ja
	Größe	Goldmann III
	Farbe	Weiß
	Leuchtdichtebereich	0,1 - 318 cd/m <sup>2</sup>
	Kontrastbereich (Norm)	0,01 - 31,8 (0,2) - stufenlos
	LUE- Bereich (Norm)	+20 dB bis -25 dB (+7 dB)
	Nutzbare dynamische Breite	45 dB
	Dauer	200 ms oder benutzerdefiniert
<b>Punktraster</b>	Gradbereich	0° - 30°
	Max. Punktzahl	135
<b>Strategie</b>	Überschwellig/ Niveaus	6 dB / 2 Niveaus, 3 Niveaus, quantitativ 2 dB
	Schwellenmessung traditionell	4 dB/ 2 dB, optional Retest
	Schnelle Schwellenmessung	CLIP (kontinuierlich), SPARC (Glaukom-optimiert), Schnelle Schwelle (Schrittgröße und Anfangswert variabel)
<b>Kontrollen</b>	Fixation visuell	CCD-Kamera
	Fixation automatisch	Schwacher zentraler Stimulus angepaßt an zentrale Schwelle oder Stimuli im blinden Fleck (Heijl- Krakau)
	Fangfragen	Falsch positiv / falsch negativ
<b>Daten</b>	Speicher	,Auf Festplatte / auf Netzwerkserver
	Druckertyp/ Format	Laserdrucker / DIN A4
	Auswertungsprogramme	Statistik, Indizes, Bebié- Kurve, Glaucoma Staging Program, Threshold Noiseless Trend, PeriData (extern)
<b>Bedienung</b>	Eingabe/ Ausgabe/ Interaktion	PC- Tastatur, Monitor / Windows- Oberfläche, native Netzwerkfähigkeit, integrierbar in Praxis-EDV-Systeme
	Kopfpositionierung	

[zur Liste der statischen Perimeter](#)  
[zur Hauptseite Automatische statische Perimetrie](#)  
[zur Startseite](#)

From:  
<https://qss.dog.org/> - **DOG QSS**

Permanent link:  
[https://qss.dog.org/doku.php/ger\\_tab\\_easyfieldperimeter](https://qss.dog.org/doku.php/ger_tab_easyfieldperimeter)

Last update: **2023-11-08 21:52**

